

CARACTERÍSTICAS

- Moldes de mandos de tornillo prisionero en una variedad de tamaños de eje y. materiales
- Disponible en diámetros de 11,6 mm a 28mm, con tapas rojas, negras o grises

Mando de potenciómetro RS Pro, tipo tornillo prisionero, diámetro de mando de 16,2 mm, negro, rojo, eje

Código RS 259-6935



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

Este potenciómetro de mando de tornillo prisionero de nuestra propia Marca RS Pro está diseñado para utilizarse en equipos profesionales para controlar dispositivos eléctricos como controles de volumen en equipos de audio.

Especificaciones generales

Color del cuerpo	Negro, rojo
Color del indicador	Blanco
Material	Plástico
Tipo de mando	Tornillo prisionero
Aplicaciones	Comparación de la emf de una celda de batería con una celda estándar, medición de la resistencia interna de una celda de batería, medición de la tensión a través de una rama de un circuito

Especificaciones mecánicas

Tamaño del eje	6.35mm
Diámetro de la perilla	16.2mm
Altura de la perilla	15mm

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	EN61340
-------------------------------------	---------



Dimensions: mm

