



Pushing Performance
Since 1945

har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	14 31 031 6201 201
规格	har-flexicon 5,00 FCV-3 SPE S
浩亭电子目录	https://harting.com/14310316201201

标识

类别	连接器
系列	har-flexicon®
原件	连接器

版本

接线方式	弹片接线
连接方式	PCB至电缆
针数	3
数据插针	2
特殊插针数	1
特殊插针规格	屏蔽
编码	白 蓝

技术参数

导体截面积	0.08 ... 1.5 mm² 实心 0.08 ... 1.5 mm² 绞线
导体截面积 [AWG]	AWG 28 ... AWG 16 实心 AWG 28 ... AWG 16 绞线
插针排	1
针间距 (接线端)	5 mm
污染等级	3
传输特性	SPE T1-B



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
放电距离	3.7 mm
爬电距离	3.7 mm
剥线长度	4 mm
极限温度	-40 ... +105 °C
绝缘组	II (400 ≤ CTI < 600)

材料特性

材料(插芯)	PA46
颜色(插芯)	灰色
材料 (插针)	铜合金
	弹簧钢
表面 (插针)	Sn 界面端
	Sn 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677
	CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677

商业数据

包装尺寸	250
净重	3.2 g
原产国	中国
欧洲海关关税号	85366990



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

GTIN	5713140280106
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415