

**KH10-PP** **Douille à billes**

Douille à billes KH...-PP, série compacte, avec racleur des 2 côtés, graissé et regraissable

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Size code	10	
Seal	PP	étanche

dimensions principale & données de performance

F_w	10 mm	Diamètre arbre
D	17 mm	Diamètre extérieur
L	26 mm	Longueur
C_{min}	510 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 min}$	370 N	Capacité de charge stat.
C_{max}	590 N	Capacité de charge dyn.
$C_{0 max}$	520 N	Capacité de charge stat.
$\approx m$	14,95 g	Poids

Cotes de montage

J_{L4}	6 mm
N_2	2,5 mm