


E11863



Prise à câbler

SDOAH042VASFKPG



Application		
Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection	IP 67; IP 69K	
Données mécaniques		
Poids	[g]	26,4
Dimensions	[mm]	38 x 20 x 36
Matière du corps	PBT / PA, transparent	
Matière écrou moleté	inox	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

E11863



Prise à câbler


SDOAH042VASFKPG

Raccordement électrique

bornes à vis: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 4...6 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PBT / PA, transparent; Verrouillage: inox; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement

