

Helafix-markeringssysteem

- HC- en HCR-dragers


Markeringen van bekabeling, leidingwerk, slangen, transportsystemen, appendages, inventarismarkering enzovoort.

Hoofdkenmerken

- veelzijdige markeringsdrager voor tijdelijke of permanente markering
- monteren middels Q18- of T18-serie bundelbanden, schroeven of spreidnieten
- beschermt het label tegen vocht, vuil, slijtage en UV-straling
- Helafix HC wordt geleverd in voorgesneden lengten, inclusief geponste gaten
- Helafix HCR wordt geleverd op rol en kan met de HCT-tool op iedere gewenste lengte worden afgekort
- Helafix HFX-labels zijn speciaal ontwikkeld voor HC- of HCR-dragers


Wij adviseren Helafix HFX als bijpassende labels, zie pagina 262.

Wij adviseren het HCT-gereedschap te gebruiken, zie pagina 322.



Veelzijdig inzetbaar voor markeringsdoeleinden. Helafix HC en HCR.

MATERIAAL	Polyetheleen, UV-bestendig (PEUV)
Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +65 °C
Brandbaarheid	UL94 HB
Chemische materiaaleigenschappen	Bestand tegen UV-straling, water en diverse oplosmiddelen.



TYPE	Lengte (L)	Hoogte (H)	Rollengte	Inhoud	Aanbevolen labels	Gereedschappen	Artikelnr.
HCR06	-	7,0	25 m	-	-	-	525-07003
HCR09	-	10,0	25 m	-	HFX9	HCT1	525-10003
HCR12	-	13,0	25 m	-	HFX12	HCT2	525-13003
HCR18	-	19,0	25 m	-	-	-	525-19003
HCR24	-	25,0	25 m	-	-	-	525-25003
HC06	17,5	7,0	-	50	-	-	525-07173
HC09	17,5	10,0	-	50	HFX9-17P	-	525-10173
HC12	17,5	13,0	-	50	-	-	525-13173
HC06	35,0	7,0	-	50	-	-	525-07353
HC09	35,0	10,0	-	50	HFX9-35P	-	525-10353
HC12	35,0	13,0	-	50	HFX12-35P	-	525-13353
HC18	35,0	19,0	-	50	-	-	525-19353
HC09	52,0	10,0	-	50	HFX9-52P	-	525-10523
HC12	52,0	13,0	-	50	HFX12-52P	-	525-13523
HC18	52,0	19,0	-	50	-	-	525-19523
HC24	52,0	25,0	-	50	-	-	525-25523
HC12	70,0	13,0	-	50	-	-	525-13703
HC18	70,0	19,0	-	50	-	-	525-19703
HC24	70,0	25,0	-	50	-	-	525-25703

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.