

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 电缆密封

1415185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415185>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

电缆密封，螺钉连接材料: 镀镍铜，应用: 标准，电缆外径 16 mm ... 28 mm，屏蔽: 无，连接螺纹: M40 x 1.5，颜色: 银色，带抗弯折保护套管，带O型圈



优势

- 防风雨密封材料
- 无卤素

商业数据

订货号	1415185
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7DEX
产品关键代码	AF7DEX
目录页面	页码697 (C-2-2019)
GTIN	4055626038162
单件重量 (含包装)	702.2 g
单件重量 (不含包装)	680.4 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	电缆螺钉密封件
应用	标准
导线数	1
型号	带抗弯折保护套管
制造厂家	WISKA
制造商分配	EMSKVS 40
屏蔽	无
固线夹的操作	A

特性

冲击类别	6
设计结构, 固线夹	A

尺寸

尺寸图	
长度	184 mm
连接螺纹长度	8 mm
孔径	40.1 mm ... 40.3 mm
接合螺母扳手规格	46 mm
扳手规格, 支架	46 mm
六边形角度尺寸	51 mm
连接侧螺纹类型	M40 x 1.5
螺距	1.5 mm

连接数据

紧固扭矩	20 Nm (接头螺母: EN 62444) 20 Nm (支持: EN 62444)
------	--

材料规格

颜色	黄铜色
标识材料	PA (电缆接头插芯, 无卤素)
密封材料	EPDM
螺钉连接材料	镀镍铜

电缆/电线

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 电缆密封

1415185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415185>



电缆外径 电缆1	16 mm ... 28 mm
电缆外径	17.4 mm ... 26.4 mm (用于UL 514 B)
无卤素	是

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP68 (5 bar / 0.5 h)
	IP69 (DIN EN 60529 / IEC 60529)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (静态)

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 电缆密封




1415185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415185>

图纸

尺寸图



G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 电缆密封

1415185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415185>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415185>



cUL认证

认证ID: E179850



UL认证

认证ID: E179850



GOST-R

认证ID: POCC DE.A*98.H12052

cULus认证

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 电缆密封

1415185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1415185>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	47e68890-a6e1-4f1c-bc0d-9f50acace49e

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn