



Save as PDF



Peli protector cases - Watertight protector cases - 1610 case



Dimensions intérieures :
55 x 42.2 x 26.8 cm (22" x 17" x 11")

Résistent aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière

- Fermetures à double action, à ouverture facile
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Roues en alignement
- Valve d'équilibrage automatique de pression d'air
- Poignées rabattables
- Matériau et protections à cadenas en acier inoxydable
- Mousse prédécoupée à 3 couches avec mousse alvéolée pour couvercle
- Service disponible d'impression de plaque personnalisée à votre nom
- Garantie sans conditions

Poignée extensible/rétractable

Roulettes solides en polyuréthane avec roulements à billes en acier inoxydable



Noir

**Peli protector cases - Watertight protector cases - 1610 case
CARACTÉRISTIQUES**

Dimensions extérieures (L x W x D)		Interior Dimensions (L x W x D)	
62.7 x 49.7 x 30.3 cm (25" x 20" x 12")		55 x 42.2 x 26.8 cm (22" x 17" x 11")	
Profondeur du couvercle	Profondeur du fond	Profondeur totale	
5.2 cm (2")	21.6 cm (8.50")	26.8 cm (10.56")	
Profondeur du couvercle	Profondeur du fond	Profondeur totale	
5.2 cm (2.06")	21.6 cm (8.50")	26.8 cm (10.56")	
Poids avec mousse	Poids sans mousse	Flottabilité maxi.	
10.2 kg. (22.49 lbs)	9.07kg (20 lbs.)	54.4 kg (119.93 lbs.)	
Plage de températures	No. of Wheels	Retractable Handle	
-40 / 99° C (-40 / 210° F)	2	Yes	

Personalized Nameplate Available

1610EU Case Certificates

- IP67(1 meter submersion for 30 minutes)
- Def Stan 81-41/STANAG 4280

Materials

Corps	Loquet	Couvercle à joint torique	Broches
Polypropylene	ABS	PolymerStainless Steel	
Mousse	Corps de la purge	Prise d'air de la purge	Couvercle à joint torique
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET	70 Shore Nitrile

Configuration

Cat. n°	Description
1610EU	Peli protector cases - Watertight protector cases - 1610 case

**Peli protector cases - Watertight protector cases - 1610 case
ACCESSOIRES**

Cat. n°	Description