



Cisailles à tôles chantourneuse

327-P-25-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:47





DESCRIPTION



Cisailles à tôles chantourneuse

Sécurité : Tranchant cranté pour une coupe continue sans glissement de la tôle : aucun risque de dérapage.

Lames forgées en acier au chrome-vanadium. Démultiplication et écartement des lames par ressort encastré. Branches bi-matière.


SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:47



DONNÉES SPÉCIFIQUES



Référence commerciale	L (mm)	Poids (g)	Capacité coupe (mm)	e (mm)	Coupe	L"	Garantie
327-P-25-D	230	400	12/10	30	A droite	9	O
327-P-25-G	230	400	12/10	30	A gauche	9	O

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:03:47

