

ECO SST CL B 20 W 240 V E14

CLASSIC ECO SUPERSTAR B | Halogenlamper, klassisk mignon form



Bruksområder

- Generell belysning
- Spisebordsbelysning
- Inngangsbelysning
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner

Produktfordeler

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse ($R_a : 100$)



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	20.00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	20.00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	25 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	20 kWh/1000h


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	235 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Angitt lysytelse	235 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.80

Light technical data

Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight



Product line drawing

Diameter	35.0 mm
Total lengde	104.0 mm
Lengde	97.0 mm

Produkt datablad

Lys senter lengde	67.0 mm
Ytterkolbe	B35

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	E14
------------------------------	-----

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Certificates & standards

Produkt datablad

Energy efficiency class	D
--------------------------------	---

Country specific categorizations

ILCOS	HSGSB/C/UB-20-240-E14-67
Ordreferanse	64541 B ECO20W2

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321934307	OSRH64541BES240V	-	4730004	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4008321934307	ECO SST CL B 20 W 240 V E14		36 mm x 36 mm x 102 mm	0.13 dm ³	20.00 g
4008321934451	ECO SST CL B 20 W 240 V E14	NO: VS 20	152 mm x 110 mm x 184 mm	3.08 dm ³	570.00 g
4052899196629	ECO SST CL B 20 W 240 V E14		- x - x -		
4052899196636	ECO SST CL B 20 W 240 V E14	NO: VS 5808	852 mm x 799 mm x 1199 mm	816.22 dm ³	144642.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For et utvidet utvalg for land utenfor EU se

▶ www.osram.com

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.