

产品类型名称

ANT 1 天线

RF300/RF200 天线 ANT 1 PVC, IP65, -25...+70°C, 75x 75x 20 mm, 电缆长度 3 m



使用的适宜性

RF300 / RF200 / MOBY E

无线电频率

传输频率 / 额定值

13.56 MHz

电气数据

电气连接规格 / 天线

M8, 4 针

插接件规格

male

机械参数

材料

PA 12

颜色

褐色

拧紧扭矩 / 用于设备的固定螺栓 / 最大值

2 N·m

紧固间距

• 参考金属面 / 建议 / 最小值

0.02 m

环境条件

环境温度

• 运行期间

-25 ... +70 °C

• 存放期间

-40 ... +85 °C

• 运输期间

-40 ... +85 °C

防护等级 IP

IP67

抵抗机械应力的能力

不得弯曲和扭转

耐冲击性

符合 EN 60721-3-7 7M2 级

冲击加速

500 m/s<sup>2</sup>

振动加速

200 m/s<sup>2</sup>

结构形式, 尺寸和重量

宽度

75 mm

高度

75 mm

深度

20 mm

净重

225 g

紧固类型

2 个 M5 螺栓

导线长度 / 天线导线

3 m

标准, 规格, 许可

资格证明

CE, FCC, IC, cULus, 防爆许可仅与 6GT2801-4AB10 同时使用

资格证明

• IECEx

是

• 用于 IECEx / 作为标识

所连接阅读器的 ATEX 认证有效。

## 更多信息 / 网络链接

## 网络链接

- 至网页：导线和插头的选型帮助
- 至网页：选择辅助工具 TIA Selection Tool
- 至网页：RFID 国家/地区批准
- 至网页：图片数据库
- 至网页：CAx 下载管理器
- 至网页：Industry Online Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358><https://www.siemens.com/tstcloud><https://www.siemens.com/rfid-approvals><https://www.automation.siemens.com/bilddb><http://www.siemens.com/cax><https://support.industry.siemens.com>

## 安全提示

## 安全提示

西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息，请访问 [www.siemens.com/cybersecurity-industry](http://www.siemens.com/cybersecurity-industry)。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息，请订阅西门子工业网络安全 RSS 源，网址为 <https://www.siemens.com/cert>。(V4.7)

上一次修改：

2024/7/29 