

## CARATTERISTICHE

- **Struttura in acciaio laminato a freddo**
- **Zincato e passivato trasparente**
- **Disponibile nelle versioni completa e perforata, in varie lunghezze**
- **Conforme agli standard BS, DIN e CENELEC correnti**
- **Varianti a taglio e non a taglio**

## RS Pro, guida DIN a taglio, 2000mm x 35mm x 7,5 mm

Codice RS: 742-4138



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

**DESCRIZIONE del**

Dal marchio di fiducia RS PRO, una gamma di robuste guide DIN standard TS-35 utilizzate per il montaggio di varie apparecchiature elettriche e industriali. La guida TS-35, nota anche come guida con profilo a cappello, è realizzata in acciaio laminato a freddo, successivamente rivestito di zinco e passivato trasparente. Questo ne garantisce la robustezza e le proprietà anticorrosione. Disponibili in varie lunghezze e con profili intagliati e non-intagliati (perforati) per facilitare il fissaggio e il cablaggio.

**Specifiche generali**

<b>Compatibilità</b>	Top Hat
<b>Tipo di guida DIN</b>	TS35 a taglio
<b>Applicazioni</b>	Terminal per guida DIN, alimentatori, relè a innesto, moduli timer, strumenti di misura da pannello, dispositivi i/o, robotica, automazione e dispositivi di controllo

**Specifiche meccaniche**

<b>Materiali</b>	Acciaio
<b>Lunghezza</b>	2000mm
<b>Larghezza</b>	35mm
<b>Altezza</b>	7.5mm

**Omologazioni**

<b>Standard europeo di sicurezza</b>	EN5022
--------------------------------------	--------