


E10865



Câble avec prise femelle

ADOAH030MSS0002E03



Application

Application	Applications industrielles / automatisation industrielle
-------------	--

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
----------------------------	---------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	90,1
Dimensions [mm]	27 x 15 x 39
Matière du corps	TPU
Matière écrou moleté	laiton, nickelé

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

E10865



Câble avec prise femelle

ADOAH030MSS0002E03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :
BU = noir
GN/YE = bleu
 vert / jaune