

HC-D40-PTT-F - 端子式连接器

1423347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423347>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



端子式连接器，位数: 40+PE，每位接线数目: 2，孔式插头，直插式连接，250 V，10 A，0.5 mm² ... 1.5 mm²

优势

- 采用直插式连接技术，无需工具即可轻松安装
- 与其他连接技术相比，安装所需时间极短
- 接线快速、轻松，尤其是在空间紧凑的情况下更为突出
- 可使用机械手自动接线
- 通过带颜色编码执行器，可确保安全接线和操作
- 抗冲击和振动，符合DIN EN 61373标准
- 使用塑料型材，实现经济快速的编码

商业数据

订货号	1423347
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7ABC
产品关键代码	AF7ABC
GTIN	4055626340340
单件重量（含包装）	294.4 g
单件重量（不含包装）	281 g
原产地	CN

HC-D40-PTT-F - 端子式连接器

1423347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423347>



技术数据

说明

概述	适用于HEAVYCON-ADVANCE安装法兰以及HEAVYCON B16系列穿板式安装底座外壳
概述	用于刚性导线或带套管的柔性导线
概述	仅在无负载/电压时，才能插拔连接器。

安装

组装说明	为确保正确使用，需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中
------	------------------------------

产品属性

产品类型	固定芯数的插芯
系列	HC-D
连接图表	40+PE
每位接线数目	2

连接数据

连接技术

连接系统	直插式连接
每位接线数目	2

导线连接

导线横截面	0.5 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面AWG	20 ... 16
单根电线的剥线长度	10 mm

电气特性

额定电压(III/3)	250 V
额定过电压	6 kV
额定电流	10 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

材料规格

接触件材料	铜合金
材料接触表面	Ag
接触件载体材料	PA
标准/条例	PA: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)

标准和规范

测试

标准/规范	PA: 铁路车辆防火 — 需要整套R22、R23和R24 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3)
-------	---

HC-D40-PTT-F - 端子式连接器



1423347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423347>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423347>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	8 A	- 14	-

 UL认证 认证ID: E118976				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	10 A	- 14	-

 UL认证 认证ID: E468743				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	600 V	10 A	-	-

HC-D40-PTT-F - 端子式连接器



1423347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423347>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440205
ECLASS-13.0	27440205

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-D40-PTT-F - 端子式连接器

1423347

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1423347>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn