

VS-25-A-DEVNET-S - 面板安装框架

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652253>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



D-SUB面板安装支架，用于DeviceNet，外壳尺寸3，本体，螺钉连接，非屏蔽，垂直连接，IP67防护等级

商业数据

订货号	1652253
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNCBC
产品关键代码	ABNCBC
目录页面	页码24 (PC-2005)
GTIN	4017918929152
单件重量 (含包装)	23.1 g
单件重量 (不含包装)	23.1 g
原产地	DE

技术数据

说明

安全注意事项

安全注意事项	<p>警告：在负载的情况下，不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。</p> <ul style="list-style-type: none"> 警告：仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。 警告：仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。 在室外应用中操作连接器时，必须对其进行单独的保护，使其免受环境影响。 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器（例如 phoenixcontact.com/products 在线产品附件中列出的连接器）。 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时，用户应承担责任。 工作电压 $> 50 \text{ V AC}$ 的情况下，导电连接器壳体必须接地。 仅使用菲尼克斯电气建议的工具。 该产品必须遵守 phoenixcontact.com/products 下载页面上的在线安装说明/Design In 文档。 使用保护盖来保护未使用的连接器。可在网页 phoenixcontact.com/products 下的产品附件部分中找到合适的附件。 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。 仅在完全插入连接器后才能操作此连接器。 确保在铺设电缆时，连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。 VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 和 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
--------	---

产品属性

产品类型	面板安装框架
类型	外壳尺寸3
位数	5
连接图表	D-SUB
型号	RJ45

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

VS-25-A-DEVNET-S - 面板安装框架

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652253>



额定电压(III/3)	250 V
额定电流	8 A
传输介质	铜缆

连接数据

连接技术

连接方式	螺钉连接
------	------

尺寸

尺寸图	
宽度	30.5 mm
高度	24 mm
长度	76 mm

材料规格

标识材料	塑料
阻燃等级, 符合UL 94	V0
密封材料	NBR
外壳材料	塑料
外壳表面材料	PA, 浅灰色
接触件材料	CU合金
材料接触表面	Au/Ni
接触件载体材料	聚酯GF

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65/IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C

安装

安装类型	板前安装
------	------


VS-25-A-DEVNET-S - 面板安装框架

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652253>



图纸



面板开口 : VS-25-A...

VS-25-A-DEVNET-S - 面板安装框架

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652253>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-25-A-DEVNET-S - 面板安装框架

1652253

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1652253>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 没有超过限值的危险物质
--	-----------------------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1)
SCIP	0bcc0076-0328-43f0-8902-5d94e84b59b9

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn