

E12656




Câble de connexion

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

article arrêté
Date d'arrêt: 03/31/2026

Article de remplacement: EVCA30
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Version		Câble de puissance, codage L
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	63 DC
Courant de sortie total	[A]	16
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...90
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	2165,2
Matière du corps		TPE
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Matière des joints		FKM
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Câble de connexion

VDOGX050MSS0010H05STGH005MSS

Raccordement électrique

Câble: 10,0 m, PVC/PUR, noir, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré



Raccordement électrique - 2

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: L; Corps: TPE; Verrouillage: laiton, nickelé; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré

