

## CARACTERÍSTICAS

- Proporcionar seguridad, fiabilidad y son rentables

## Perno de reborde RS PRO M5 x 16mm

RS Código RS: 399-167



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

Estos tornillos de pivote de vaso hexagonal disponen de una cabeza cilíndrica pequeña con lados verticales altos. Los tornillos de cabeza hueca son ideales cuando hay menos espacio para las llaves. Tienen un lado vertical alto, lo que significa que también tienen ventajas de ahorro de espacio.

Nuestros tornillos de pivote de cabeza hueca métrica RS PRO están fabricados en acero de color natural negro de grado 12,9.

## Especificaciones

<b>Forma de la cabeza</b>	Reborde de vaso hexagonal
<b>Material</b>	Acero
<b>Acabado</b>	Sencillo
<b>Tipo de rosca</b>	Métrico
<b>Aplicaciones</b>	Fabricación y reparación de vehículos, mecanizado, fabricación de máquinas, reparación e ingeniería general, doméstico, industria de la construcción

## Especificaciones mecánicas


<b>Tamaño de rosca</b>	M5
<b>Paso de rosca</b>	0,8mm
<b>Longitud de rosca</b>	9,25mm a 9,75mm
<b>Longitud</b>	16mm
<b>Diámetro nominal</b>	6mm
<b>Diámetro del hombro</b>	6mm
<b>Longitud de hombro</b>	16mm
<b>Diámetro de la cabeza</b>	9,78mm a 10,22mm
<b>Altura de la cabeza</b>	4,32mm a 4,5mm

## Aprobaciones

**Cumplimiento/Certificaciones**

Estándar DIN 912/ISO 7380





		6mm	8mm	10mm	12mm	l		
ds	Nominal	6	8	10	12	Nominal	Min	Max
	Max	5.990	7.987	9.987	11.984	10	10	10.25
	Min	5.960	7.951	9.951	11.941	12	12	12.25
d		M5	M6	M8	M10	16	16	16.25
Pitch		0.8	1	1.25	1.5	20	20	20.25
dk	Max	10.22	13.27	16.27	18.27	25	25	25.25
	Min	9.78	12.73	15.73	17.73	30	30	30.25
k	Max	4.5	5.5	7	8	40	40	40.25
	Min	4.32	5.32	6.78	7.78	50	50	50.25
s	Nominal	3	4	5	6	60	60	60.25
	Max	3.02	4.095	5.095	6.02			
	Min	3.08	4.02	5.02	6.095			
t	Min	2.4	3.3	4.2	4.9			
b	Max	9.75	11.25	13.25	16.40			
	Min	9.25	10.75	12.75	15.60			

**Please view our full range listing below**

RS Stock No	Size (mm)	RS Stock No	Size (mm)
292271	6mm (M5) x 10	292338	10mm (M8) x 25
399161	6mm (M5) x 12	292344	10mm (M8) x 30
399167	6mm (M5) x 16	292350	10mm (M8) x 40
292287	6mm (M5) x 20	292366	10mm (M8) x 60
399177	6mm (M5) x 30	292372	12mm (M10) x 16
399173	8mm (M6) x 12	8229316	12mm (M10) x 20
292293	8mm (M6) x 16	292388	12mm (M10) x 25
292300	8mm (M6) x 20	292394	12mm (M10) x 30
1247266	8mm (M6) x 50	292401	12mm (M10) x 40
1247267	10mm (M8) x 12	8229319	12mm (M10) x 50
292316	10mm (M8) x 16	292417	12mm (M10) x 60
292322	10mm (M8) x 20		