

CARACTERISTIQUES

- **Commande à 3 niveaux (rapide/normale/flottante)**
- **Charge complète avec shutdown automatique**
- **Sortie de court-circuit protégée**
- **Protection contre les inversions de polarité**
- **Protection contre les surcharges**
- **Conforme aux normes de sécurité**

Chargeur de batterie RS Pro au plomb 24 V 5 A avec fiche européenne/UK

RS code commande : 549-316



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Gamme de haute qualité d'acide de plomb 24 V à 3 niveaux automatique Les chargeurs de batterie de notre propre marque RS Pro en bénéficient Courant de charge de 2 ~ Boîtier résistant aux chocs 50 A et aluminium. Il est également fourni avec des cordons secteur britanniques et européens et des connecteurs à pince crocodile.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|----------------|
| Type de batterie chargée | Acide de plomb |
| Nombre de piles chargées | 1 |
| Chémisseries chargées | Acide de plomb |
| Piles incluses | Non |

Spécifications

| | |
|---------------------------|------------------|
| Tension d'entrée | 115 / 230 V c.a. |
| Type de prise | Royaume-Uni |
| Nombre d'étapes de charge | 3 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Données de sortie | |
| Courant de charge | 5A |
| Tension de sortie | 24V |
| Connecteurs de sortie | Connecteurs à pince crocodile |

Spécifications mécaniques

| | |
|------------|------------------------|
| Dimensions | 186mm x 88mm x 47,5 mm |
|------------|------------------------|

| | |
|--------------|------|
| Poids | 800g |
|--------------|------|

Homologations

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Conformité/certifications | Certifié CE |
| Norme de sécurité | Conforme à la directive RoHS |



