


Han 3M-kg-QB-M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 37 003 1750
规格	Han 3M-kg-QB-M20
浩亭电子目录	https://harting.com/19370031750

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® M
上壳/底座类型	飞线底座

版本

尺寸	3 A
版本	顶出线
电缆入口数量	1
出线孔	1x M20
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于恶劣环境的上壳/底座
包装内容	带密封螺栓

技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529	IP44
	IP65 带密封螺栓
	IP67 带密封螺栓

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 (乌黑)



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料 (锁扣)	不锈钢
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

规格和认证

认证	CE DNV GL
----	--------------

商业数据

包装尺寸	10
净重	70.3 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140128415
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466