

RUOTA N 150X40/50 CRS SFP M22 F.14

Serie Ruota N

Ruote in poliuretano termoplastico 58 Sh.D. con con mozzo in polyammide 6. Disponibili con cuscinetti a sfere di precisione schermati o inox a rullini standard o inox e foro passante.
Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini.




Serie Supporto M22

Supporti serie M22, medio-leggeri; versione girevole a doppio giro di sfere; zincati bianchi.

Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 12-14mm.

Dati Tecnici

Diametro ruota	D	150 mm
Larghezza del battistrada	E	40,0 mm
Diametro foro	d	20 mm
Peso articolo		1,350 kg
Larghezza mozzo	L	50 mm
Altezza totale	H	181 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12-14
Disassamento	F	51 mm
Larghezza forcella	U	50 mm
Portata		200 kg



Articoli correlati

Ricambio ruota: [9046](#)

Versione con parafile: [22236PFFD](#)

Versione con parapiedi: [22236PPFD](#)

Versione con freno anteriore: [22236FRFD](#)

Versione con freno anteriore e parafile: [22236FRPFFD](#)

Versione con freno anteriore e parapiedi: [22236FRPPFD](#)

CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito www.lagspa.it. Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** (sales@lagspa.it).