

特点

- 宽度 17.5mm
- din 导轨安装
- 关闭延时时功能
- 集成双电压
- led 指示电源和继电器状态
- 宽电源电压范围
- IP20（接线端子）、IP40（外壳）保护
- 为您的电源管理系统提供“一站式解决方案”
- 两个 led 状态指示灯一目了然地指示状态
- 接通电源时、绿色 led 亮起 输入端子

RS Pro 刀双掷计时器继电器 - 0.3 s → 30 h、1 个触点、断开 延时、din 导轨

RS 号: 896-6822



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro delay time delay 继电器是一款双电压单功能计时器、外形小巧、适用于 din 导轨安装。

一般规格

交换机配置	单刀双掷
操作模式	关闭延时
联系人配置	CO
计时器功能的数量	单路
联系人数量	1
时间范围	0.3 s 至 30h
时间增量	秒
延时	100ms
通电指示 / 计时	绿色 led
继电器状态	红色 led
应用	生产、安全、接通延时计时器、断开延时计时器、间隔开启操作、闪光灯、重复周期

电气规格

电源	外部
电源电压	24V 交流 / 直流、 240V 交流
最大电压	24V 交流 / 直流、 240V 交流
电流最大值	5A
电流最小值	0.1A
Terminal	螺钉

机械规格

安装类型	din 导轨
深度	58.5 mm
宽度	90mm
长度	17.5 mm

操作环境规格

最高工作温度	55°C
最低工作温度	-10°C

保护类别

ip 等级	IP20; IP40
-------	------------

认证

合规性 / 认证	ce 、 rohs
----------	-----------



