

ALPHA

3478UAR160P63 red

EAN 4031582306866

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements
rouleaux

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Fiche technique

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de bandage | 40 mm |
| Dimension de platine | 137 x 115 mm |
| Distance entre axe | 105 x 80/75 mm |
| Diamètre des trous | 11 mm |
| Hauteur | 200 mm |
| Résistance à la température | - 40 / + 80 °C |
| Norme | EN 12532 |
| Poids | 1.481 kg |
| Dureté du bandage | Shore D 40 |
| Capacité de charge dynamique | 350 kg |
| Capacité de charge statique | 700 kg |

Dimensions



Avantages at a glance

| | |
|---------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation. | ● ● ● ○ ○ |

ALPHA

3478UAR160P63 red

EAN 4031582306866



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

