

TV Muurbeugel voor VESA Schermen tot 80" (50kg) - Universele Full Motion TV Beugel
- Scharnierende Arm om Scherm te Kantelen/Zwenken

Productcode: FPWARTS1



Dankzij het moderne design, met een lange verlengarm met groot draaibereik, is deze zeer flexibele tv-muurbeugel voor grote schermen de perfecte keus voor veelzijdig kijkplezier. U kunt de draaiarm verlengen om uw schermstand aan te passen, waardoor u uw scherm gemakkelijk vanuit talloze hoeken in de ruimte kunt bekijken.

Deze verstelbare tv-muurbeugel is ideaal voor ontmoetingsplaatsen, lobby's, vergaderruimtes, klaslokalen of andere plaatsen. De monitor arm is een indrukwekkende en veilige manier om een platte tv te monteren of een digital signage scherm te plaatsen, en zo waardevolle ruimte vrij te maken.

Gemaakt van hoogwaardig staal ondersteunt de muurbeugel voor platte tv's veilig voor VESA-montage geschikte schermen, waaronder gebogen tv's, van 37" tot 80" met een maximumgewicht van 50 kg. (110 lb.)

Met een soepele en moeiteloze beweging kunt u de scharnierende arm tot 65 cm van de wand uitklappen zodat u uw scherm precies in de juiste stand kunt zetten. Draai de arm met gemak, tot 90° naar links of rechts, voor een comfortabele kijkhoek van uw tv.

U kunt de arm ook weer vlak tegen de wand inklappen. Dankzij het compacte design van de scharnierende tv-muurbeugel staat uw scherm op slechts 70 mm van de wand.

Draai uw scherm +/- 90° en kantel uw scherm -2° tot +15° voor de ideale kijkhoek en om glinstering te verminderen.

De kantelende tv-muurbeugel heeft ook een scherm stand aanpassing, waardoor u uw scherm tot 3° rechtsonder of linksom kunt verstellen nadat u het scherm hebt geïnstalleerd, zodat dit gegarandeerd waterpas staat.

De universele draaibare tv-muurbeugel kan eenvoudig worden geïnstalleerd. Door de laterale verschuiving na installatie kunnen de tv-muurbeugels voor platte schermen op de wand worden versteld en gecentreerd, zelfs buiten de wandsteunbalken. En dankzij de kabelgoot blijven de kabels netjes georganiseerd.

De FPWARTS1 heeft 5 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Monteer uw platte tv veilig aan de wand voor aangenaam kijken in vergaderruimtes, lobby's, klaslokalen en ontmoetingsplaatsen
- Bied uw gasten actuele informatie in hotels, restaurants en op andere plaatsen
- Bespaar ruimte door uw tv in uw thuisbioscoop aan de wand te monteren

Eigenschappen

- **STEVIGE 80" TV-MUURBEUGEL:** Deze sterke tv-muurbeugel ondersteunt VESA compatibel schermen incl. tv's met curved monitor tot 80" (50 kg) | met duurzaam, volledig beweegbaar stalen frame en afwerking met poedercoating
- **BREED BEWEGINGSBEREIK:** Scharnierende tv-wandsteun biedt +/-90° zwenken, +2° /-15° kantelen en +/-3° hoogteverstelling van het LCD scherm | de armen kunnen worden ingeklapt tot 7 cm en uitgeklappt tot 65 cm van de wand
- **ZIJWAARTS VERSTELLING:** Deze flexibele tv-muurbeugel laat toe om het scherm zijwaarts te bewegen na installatie | op een wand of in een hoek te monteren | het speciale montagesysteem zorgt voor een lateraal verplaatsingsbereik van 1,1 m van links naar rechts
- **COMPATIBILITEIT:** Deze universele tv-wandbeugel ondersteunt onder andere LG, Samsung, Sony, Sharp, etc. (inclusief schroeven/vulringen) & VESA-gatpatronen 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
- **NETJES EN ESTHETISCH:** De verstelbare tv-muurbeugel met geïntegreerd kabelmanagement en optionele decoratieve afdekplaten vermijden een kabelwarboel | ideaal voor digital signage of andere klantgerichte toepassingen

Hardware

Garantiebeleid

5 Years

Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
Minimum Profile from Wall	2.8 in [70 mm]
VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	200x100 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
	600x400 mm

Prestaties

Algemene specificaties	Scherfstandaanpassing: +3° / -3°
Draagvermogen	110.5 lb [50 kg]
Minimale schermgrootte	37"
Maximale	80"



schermgrootte

Fits Curved Display	Ja
Minimum Arm Extension	2.8 in [70 mm]
Maximale armverlenging	25.6 in [65 cm]
Kantelen	+2° / -15°
Pannen	+90° / - 90°
Zwenken / draaien	+90° / -90°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	25.6 in [65.0 cm]
Breedte product	18.3 in [46.5 cm]
Hoogte product	36.8 in [93.5 cm]
Gewicht product	28.7 lb [13.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Package Length	29.1 in [74.0 cm]
Package Width	21.5 in [54.6 cm]
Package Height	3.7 in [95.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	31.4 lb [14.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	Tv-muurbeugel
	Beugel voor wandmontage
	Tv-beugels



decoratieve afdekkingen

Montageplaten

M6 x 15 mm schroeven

Ronde onderleggingen, klein

steeksleutel

Inbussleutel

M5 x 14 mm schroeven

M6 x 14 mm schroeven

M6 x 30 mm schroeven

M8 x 30 mm schroeven

M8 x 50 mm schroeven

rechthoekige onderleggingen

Kleine afstandsringen

Grote afstandsringen

bevestigingsschroeven

wandankers

Ronde onderleggingen, groot

handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

