
EMSKV 25

Prensaestopas, latón niquelado, M25, con rosca corta





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Material prensaestopas	Latón niquelado
Material carcasa interior	Poliamida
Material Junta	EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	100 °C
Grado de protección	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Rosca	M
Ø de rosca D	25
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	7 mm
Ø cable mínimo	9 mm
Ø cable máximo	17 mm
Para llave SW	29 mm
Longitud total TL	33 mm - 42 mm
Tipo de anclaje del cable	A
Superficies	Niquelado
Código Niquelado	10065003
Unidad de embalaje	50
Tipo	EMSKV 25
Número de tarifa	74198090
Número EAN	4007685650038

Accesorios recomendados

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es


Other technical data on request / subject to change without notice

MFD 25/02/060	10060452
RDE 25	10060768
MFD 25/02/080	10060952
MFD 25/01/065	10060954
EMMU 25	10063144
MFD 25/02/070	10063995
BS 17	10064012
MFD 25/03/070	10064342
MFD 25/04/060	10064343
MFD 25/01/090	10101016
MFD 25/01/105-01/055	10101255
MFD 25/05/056	10102023

24.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice