

preLink Extender



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	20 82 101 0001
规格	preLink Extender
浩亭电子目录	https://harting.com/20821010001

标识

类别	连接器
系列	preLink®
原件	延长器

版本

接线方式	preLink® IDC 绝缘置换连接
屏蔽	屏蔽

技术参数

导体截面积	0.1 ... 0.12 mm²
	0.22 ... 0.32 mm²
导体截面积	AWG 27 ... AWG 26
	AWG 24 ... AWG 22
传输特性	Cat. 6A E _A 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP20
电缆直径	5 ... 9 mm
抗震	5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准，类别 1 B 级



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

抗冲击	5 g / 30 ms , 每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准 , 类别 1 B 级
-----	---

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	镀镍
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

规格和认证

规格	EN 45545-2
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	40 g
原产国	拉脱维亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140135628
eCl@ss	27440190 工业连接器 (未指定)
ETIM	EC001264
UNSPSC 24.0	39121409