



Afficher les détails du produit dans media

10.11.2025, 03:14:32 UTC

SCHAFFFLER



ARCANOL-VIB3-1KG

Graisse pour roulements

ARCANOL-VIB3

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Grease category	SG	Special greases
Package size	1 KG	1 kg can

Données techniques

SO min	-30 °C	Température de fonctionnement, min.
SO max	150 °C	Température de fonctionnement, max.
SG	90 °C	Température limite supérieure continue
n · d M	350.000 mm/min	Valeur spécifique de vitesse de rotation
	Savon complexe de lithium	Type d'épaississant
	huile minérale	Type d'huile de base
V 40	170 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +40 °C
V 100	14 mm²/s	Viscosité de l'huile de base à +100 °C
	3	Classe NLGI
	Graisse spéciale	Catégorie de graisse
ρ	0,9 kg/dm³	Densité
	Boîte 1 kg	Conteneur
≈m	1,084 kg	Poids