

VIP-3/SC/HD26SUB/F - 端子模块

2322414

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322414>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE布线模块，带螺钉连接器和高密度D-SUB孔式连接器，可安装在NS 35导轨上，位数：26，宽度：79 mm

优势

- 螺钉连接
- 1:1 连接

商业数据

订货号	2322414
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK2112
产品关键代码	DK2112
目录页面	页码558 (C-5-2019)
GTIN	4046356451710
单件重量（含包装）	124 g
单件重量（不含包装）	124 g
原产地	US

VIP-3/SC/HD26SUB/F - 端子模块



2322414
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322414>

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	26

电气特性

额定电压 U_N	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	1 A

连接数据

接口1（控制层）

连接方式	高密度D-SUB接线板
螺纹	UNC 4-40
连接量	1
位数	26

接口2（现场侧）

连接符合标准	IEC / EN
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
位数	27
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12
紧固扭矩	0.5 Nm ... 0.6 Nm

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

宽度	52.3 mm
高度	69 mm
深度	62 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0

VIP-3/SC/HD26SUB/F - 端子模块



2322414

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322414>

外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型
--------	-----------

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	EN 50178
-------	----------

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

VIP-3/SC/HD26SUB/F - 端子模块


2322414

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322414>



图纸

尺寸图




VIP-3/SC/HD26SUB/F - 端子模块



2322414

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322414>

电路图



通用电路图

VIP-3/SC/HD26SUB/F - 端子模块



2322414

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322414>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322414>

 cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

 UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	1 A	30 - 12	-

VIP-3/SC/HD26SUB/F - 端子模块



2322414

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322414>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	1127e2e3-01d5-46ab-b951-de2d2a37e13e

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn