

Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 016 0303
规格	Han Modular frame 16 hood 4 module A-D (
浩亨电子目录	https://harting.com/09140160303

标识

类别	附件
系列	Han-Modular®
附件种类	铰链式框架
附件介绍	用于4个模块 A ... D
特点	PE 导体截面积 (电源侧) 4 ... 10 mm² PE 导体截面积 (信号侧) 1 ... 2.5 mm²

版本

尺寸	16 B
----	------

技术参数

剥线长度	8 ... 10 mm
拧紧力矩	0.8 Nm PE 螺钉 M3 1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver	PH2
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料	压铸锌
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	2
净重	68 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021044
eCl@ss	27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM	EC002312
UNSPSC 24.0	39121421