



## Principales

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Gamme                                   | Linergy                  |
| Nom du produit                          | Linergy TR               |
| Type de produit ou équipement           | Bornier                  |
| Nom de l'appareil                       | TRP                      |
| Type de bornier                         | Conducteur de protection |
| Nombre de points multiples de connexion | 1                        |
| Mode d'installation                     | Encliquetable            |
| Section nominale                        | 4 mm <sup>2</sup>        |
| Longueur                                | 77 mm                    |
| Couleur                                 | Vert jaune               |
| Quantité du lot                         | Lot de 50                |

## Complémentaires

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur                       | 6,2 mm                                                                                                                                                     |
| Hauteur                       | 36,5 mm                                                                                                                                                    |
| Mode de raccordement          | 2 push-in: en aval<br>2 push-in: en amont                                                                                                                  |
| Nombre de connexions          | 4                                                                                                                                                          |
| Position du raccordement      | Haut                                                                                                                                                       |
| Nombre d'entrée mesure        | 2                                                                                                                                                          |
| Section de câble              | 0,08...6 Mm <sup>2</sup> , rigide<br>0,2...4 Mm <sup>2</sup> , souple avec extrémité de câble<br>0,08...4 mm <sup>2</sup> , souple sans extrémité de câble |
| Longueur de dénudage des fils | 12 mm                                                                                                                                                      |
| Type d'outil                  | Déconnexion: tournevis plat<br>Raccordement: sans outil                                                                                                    |
| Matière                       | Polyamide 6/6: boîtier isolant                                                                                                                             |
| Perte diélectrique            | 0,01 à 1&nbsp;MHz se conformer à CEI 60250<br>0,01 à 1&nbsp;MHz se conformer à VDE 0303-T4                                                                 |
| Constante diélectrique        | 3,7 à 1&nbsp;MHz                                                                                                                                           |
| Résistivité                   | 10000 MΩ.M se conformer à CEI 60093<br>10000 MΩ.m se conformer à VDE 0303-T30                                                                              |
| Résistance de surface         | 1000 GΩ se conformer à CEI 60093<br>1000 GΩ se conformer à VDE 0303-T30                                                                                    |
| Résistance de glissement      | 500 CTI (> 400 kB) se conformer à CEI 60093<br>500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30                                                              |
| Tenue à la flamme             | V0, épaisseur 0,8 mm se conformer à UL 94                                                                                                                  |
| Poids du produit              | 17,2 g                                                                                                                                                     |
| Compatibilité de gamme        | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys                                                                   |
| Produits compatibles          | Enveloppes Spacial                                                                                                                                         |

## Environnement

|                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit                           | CSA[RETURN]LR[RETURN]EAC[RETURN]ATEX[RETURN]CEI-Ex[RETURN]GL[RETURN]cURus           |
| Tenue diélectrique                                  | 1000 V se conformer à CEI 60243-1                                                   |
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -40...130 °C se conformer à CEI 60216-1<br>-40...130 °C se conformer à VDE 0304-T21 |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 5,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 27,0 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 17,0 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 7,0 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 27,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 909,0 g |

## Durabilité de l'offre

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| REACH free of SVHC                | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                 | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Toxic heavy metal free            | Oui                                                                                                  |
| Mercury free                      | Oui                                                                                                  |
| RoHS exemption information        | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine             | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité             | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |

## Informations logistiques

|                |    |
|----------------|----|
| Pays d'origine | CN |
|----------------|----|

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|