



mecalectro

Verrou à usage général – 8.10.BJ.28



Mode de verrouillage : Sous tension

Course: 13 mm

Effort radial maxi: 60 daN

Effort de rappel : 0.1 daN

Puissance consommée : 9 W

Masse: 350 g

Indice de protection / Classe thermique: IP 40 / B

Tensions standard: 24 - 48Vcc

Tensions possible: 12 ou 205Vcc

Détection de position : Non

Normes: NF C 79-300

Exemple d'applications : Verrouillage pour machines automatisées, indexage pour distributeurs de boissons, tickets ...