



Skiltetiketter, for termoskrivere

- **Helatag 1220 (hvite)**

Skiltetiketter er holdbare selvklebende etiketter som er produsert i et spesielt tykt materiale som er designet for å kunne erstatte tradisjonelle graverte merkeskilt. De hvite og sølvfargede utgavene egner seg for å merke industrielle kontrollpaneler, dataskap, og generell merking.

Lag klare og profesjonelle etiketter ved å benytte skriverne TT4000+ eller TT430 og folie TT122OUT.

Enkel og profesjonell etikettdesign får man ved å benytte programvare TagPrint Pro.

Egenskaper og fordeler

- Kostnadseffektiv erstatning for graverte merkeskilt, uten behov for ekstra skiltholder
- Meget godt lim på skumbelagt bakside sikrer optimalt feste også på ujevne overflater
- Avrundede hjørner sikrer godt feste og lenger holdbarhet
- Mange størrelser som passer de vanligste installasjonsbehov
- Skriv tekst og strekkoder med meget god kontrast
- Lag merker internt istedet for å bestille fra ekstern leverandør
- Spesielle størrelser og farger leveres på bestilling
- Utmerket utskriftskvalitet og profesjonelle etiketter får man ved å benytte folie TT122OUT, programvare TagPrint Pro og skriverne TT4000+ eller TT430.




Disse etikettene kan erstatte graverte skilt.

MATERIALE	Type 1220, Polyester (PET), hvit (WH)
Driftstemperatur	-40°C til +90°C
Herdetemperatur	fra +4°C
Lim	Akryl
Limtykkelse (TA) nom.	625 µm
Kjemiske egenskaper	Utmerket holdbarhet, vær- og UV-bestandige. Meget god motstandskraft mot kjemikalier og løsemidler.
Anbefalt folie-type	TT122OUT

HF ✓

RoHS ✓



Mer info på vår hjemmeside!

TYPE	Bredde (W)	Høyde (H)	Bredde (W2)	Etiketter pr. rad	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
TAG13-07TDK1-1220-WH	13,0	7,0	21,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 07	596-00560
TAG22-22TDK1-1220-WH	22,0	22,0	28,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 08	596-00561
TAG27-08TDK1-1220-WH	27,0	8,0	33,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 10	596-00562
TAG27-12.5TDK1-1220-WH	27,0	12,5	33,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 11	596-00558
TAG27-15TDK1-1220-WH	27,0	15,0	33,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 12	596-00563
TAG27-18TDK1-1220-WH	27,0	18,0	33,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 13	596-00564
TAG27-27TDK1-1220-WH	27,0	27,0	33,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 14	596-00565
TAG35-18TDK1-1220-WH	35,0	18,0	41,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 15	596-00566
TAG45-15TDK1-1220-WH	45,0	15,0	51,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 16	596-00567
TAG45-25TDK1-1220-WH	45,0	25,0	51,0	1	1.000	Hvit (WH)	18 090 17	596-00568
TAG60-30TDK1-1220-WH	60,0	30,0	66,0	1	500	Hvit (WH)	18 090 18	596-00569
TAG90-45TDK1-1220-WH	90,0	45,0	96,0	1	500	Hvit (WH)	18 090 19	596-00570
TAG100-30TDK1-1220-WH	100,0	30,0	106,0	1	250	Hvit (WH)	18 090 20	596-00571
TAG100-70TDK1-1220-WH	100,0	70,0	106,0	1	250	Hvit (WH)	18 090 21	596-00572

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.