



Principal

Gama de producto	Dardo Plus C60 Clario ID IDPN Librio ProDis
Modelo de dispositivo	MNx
Tipo de producto o componente	Disparo por subtenión
Tensión de circuito de control	230 V CA 50/60 Hz
Tipo de control	Con alimentación externa
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Señalizaciones en local	Indicador de acción
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Alto	82.5 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	68 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal con abrazadera 1 cable(s) 2.5 mm ² Flexible
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Medioambiente

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Certificados de producto	ASEFA ASTA Kema LCIE
Tropicalización	2 de acuerdo con EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Oferta sostenible

Estado de la Oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS	Compliant - since 1216 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	La referencia no contiene SVHC por encima del umbral