


Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)

Classe de protection

III

Courant de sortie total

[A]

3

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...80

Remarque sur la température ambiante

cULus: ...65 °C

Indice de protection

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tests / homologations

Homologation UL

alimentation en tension

Class 2

Numéro de fichier UL

E191684

Données mécaniques

Poids

[g]

28,9

Matières

boîtier: PA orange Sans halogène

Matière écrou moleté

inox (1.4404 / 316L)

Matière des joints

EPDM

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces



Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


Raccordement électrique - connecteur C

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle A/B

Connecteur: 2 x M8; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

