



module de serrage

EV-20/120-5

N° de pièce: 13292

FESTO

avec fonction de rappel



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	5 mm
Surface de serrage	20x120
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à simple effet
Pression de service	2 ... 6 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température ambiante	-20 ... 40 °C
Poids du produit	190 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau diaphragme	TPE-U(PU)