


Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de protection	III
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Remarque sur la température ambiante	cULus: ...65 °C
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tests / homologations

Homologation UL	alimentation en tension	Class 2
	Numéro de fichier UL	E191684

Données mécaniques

Poids [g]	28,7
Matières	boîtier: PA gris; Sans halogène
Matière écrou moleté	inox (1.4404 / 316L)
Matière des joints	EPDM

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------



Répartiteur en Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Raccordement électrique

, PUR; non inflammable (CEI 60332-2, UL: FT2)


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prendre en compte la valeur maximale pour la partie opposée !



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 2 x M8; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

