

ALPHA

8377PJD100P30-13

EAN 4031582490411

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Trou central. chape en acier inoxydable Corps de roue en polypropylène, Bandage caoutchouc synthétique non tachant, Moyeu à roulement à rouleaux en acier inoxydable



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Trou central	13 mm
Déport	39 mm
Diamètre d'encombrement	224 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	112 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●