

## Han F+B-HBM blue



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 15 513 0301
规格	Han F+B-HBM blue
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09155130301">https://harting.com/09155130301</a>

### 标识

类别	上壳/底座
系列	Han® F+B
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	直式 带三个螺栓固定孔

### 版本

尺寸	3 A
锁定类型	螺钉锁扣
应用领域	食品饮料行业连接器
详细资料	清洁：使用高压喷枪进行清洁时，建议清洁距离 > 30cm，以避免对连接器外部零件造成机械损伤。 应力消除：需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。

### 技术参数

拧紧力矩	1 Nm M3固定螺栓
极限温度	-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP67 锁定状态 IP6K9K，符合 ISO 20653

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	聚丙烯
------------	-----

## 材料特性

表面粗糙度	≤1.12 μm
颜色 ( 上壳/底座 )	蓝
材料(密封件)	EPDM 硅酮
颜色(密封件)	蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94	HB
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
EG1935/2004	符合
加州 65 号提案物质	不包含

## 规格和认证

认证	CE
	Ecolab Topactive 200
	Ecolab Topactive 500
	Ecolab Topax 66
	Ecolab Topactive OKTO
	Ecolab Topax 990
	FDA 21 CFR 177.1520
	FDA 21 CFR 177.2600

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	14 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140183308
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466