



AXK4060-A/0-10 [🔗](#)

Cage à aiguilles axiale

Cages à aiguilles axiales, a simple effet,
selon DIN 5405-2

Information technique



dimensions principale & données de performance

D _{c1}	40 mm	Alésage cage
D _c	60 mm	Diamètre extérieur
D _w	3 mm	Diamètre éléments roulants
E _a	58 mm	Dimension piste
E _b	45 mm	Dimension piste
c _a	28.000 N	Charge dyn. de base, axiale
c _{0a}	114.000 N	charge stat. de base, axiale
c _{ua}	12.100 N	limite à la fatigue, axiale
n _G	5.800 1/min	vitesse limite
n _{gr}	2.440 1/min	Vitesse de base
≈m	16,172 g	Poids

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

AS4060

Rondelle de roulement axial