


E74100



Câble plat AS-Interface

Flat cable 100 meter PUR ye



Application		
Caractéristique spécifique	Sans halogène; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Version	pour utilisation de la technique de clipsage	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Données mécaniques		
Poids	[g]	6598
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	50 mm
	vitesse de passage	max. 4 m/s pour une longueur de déplacement horizontal de 10 m et une accélération maximale de 4 m/s²
	cycles de courbure	≥ 10 Mio
	sollicitation de torsion	360°/m
Remarques		
Remarques	100 m form supplied: coiled	
Unité d'emballage	100 m	
Raccordement électrique		
Câble: 100 m, PUR, Sans halogène, jaune; 2 x 1,5 mm²		