

Presentazione

Gamma prodotto	Odace
Gamma	Odace
Tipo prodotto	Presa altoparlanti
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Tipo di imballo	Paint cover
Quantità per confezione	Set da 5

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di prese	1
Tipologia fissaggio	Con viti
Colore	Cobalt blue
Finitura superficie	Lucido
Trattamento superficiale	Non trattato
Numero di terminali	2 Terminali senza viti
Numero di terminali	1
Capacità di connessione a serraggio	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² per rigido cavi 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² per A trefolo cavi 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PA (polyamide) 6 GF20 FR: carcassa
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	47,2 mm
Profondità di incasso	19,9 mm
Peso netto	0,029 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...35 °C
Grado di protezione ip	IP20
Grado di protezione IK	IK04

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì