


U.I. Lapp GmbH	产品信息	
	SKINTOP® ST-HF-M	02.12.2013

SKINTOP® 无卤

高可靠性
符合 UL 94 V0 标准，具有极强阻燃性
完全无卤（包括密封材料）
自熄，不滴落
永久防震



优异的耐化学性能



大夹紧范围



无卤



有各种认证

信息

适用于轨道应用的电缆夹套- 应用于轨道交通上具有防火性能符合DIN EN 45545-2:2013质量标准

应用范围

用于人身和财产安全高于一切の場合
公共建筑
通风系统
隧道工程
地铁和火车

电缆结构

公制连接螺纹符合EN 50262标准

备注

照片并非按实物等比例缩小，并且不体现每个产品的细节

技术参数

注意:	安装尺寸和紧固扭距详见附表 T21
发货颜色:	RAL 7035 浅灰色
材料:	聚酰胺UL 94V-0 - 无卤 密封圈：LSE 1 - 无卤 O形圈：LSE 1 - 无卤
测试:	长丝线测试 EN 60695-2-1/1 +960 °C
防护等级:	IP 68 - 5 bar
温度范围:	-20 °C 至 +100 °C

产品管理	文件: LAPP_PRO978CN.pdf	1 / 3
------	-----------------------	-------

U.I. Lapp
GmbH

产品信息



LAPP GROUP

SKINTOP® ST-HF-M

02.12.2013

物料编号	物料描述 / 尺寸	夹紧范围 ØF mm	SW mm	总长度 C mm	螺纹长度 D mm	个数 / 包装单位
SKINTOP® ST-HF-M						
53111407	ST-HF-M 12 x 1,5	4-5,5	15	30.0	8.0	100
53111417	ST-HF-M 16 x 1,5	4,5-9	19	34.0	8.0	100
53111427	ST-HF-M 20 x 1,5	7-13	25	37.0	9.0	100
53111437	ST-HF-M 25 x 1,5	9-17	30	40.0	10.0	50
53111447	ST-HF-M 32 x 1,5	11-21	36	47.0	10.0	25
53111457	ST-HF-M 40 x 1,5	19-28	46	52.0	10.0	10
53111467	ST-HF-M 50 x 1,5	27-35	55	62.0	12.0	5
53111477	ST-HF-M 63 x 1,5	34-45	66	71.0	12.0	5


产品管理


文件: LAPP_PRO0978CN.pdf

2 / 3

PN 0486/01_03_10
照片并非按实物等比例缩小, 并且不体现每个产品的细节

©2012 Lapp Group - 保留技术性变更

U.I. Lapp GmbH	产品信息	
	SKINTOP® ST-HF-M	02.12.2013



产品管理	文件: LAPP_PRO978CN.pdf	3 / 3
------	-----------------------	-------