

- Référence: IBG 06OSH
- Corps : Composite
- Buse : Composite
- Gâchette : Progressive
- Connexion : ISO 6150 B 6mm
- Code couleur : Bleu
- Maxi température : +70°C
- Mini température : -15°C
- Intrusion poussières extérieures impossible
- Buse : Large soufflage venturi
- Conforme sécurité OSHA
- Corps : Anti-rayure
- Résistance à l'écrasement
- Débit @ 6 b : 14 m³/h - 8.24 cfm
- Niveau sonore : 89 db
- Force de soufflage : 168 g
- Pression dynamique : 0.5 b
- Poids : 64 g
- Raccord conseillé : ISI 06

