

HALOLINE ECO 400 W 230 V R7S

HALOLINE ECO | Halogenlamper, to-soklet



Bruksområder

- Generell belysning
- Inngangsbelysning
- Gangveibelysning
- Trafikkområder
- Butikker
- Restauranter, hoteller og lignende prestisjefylte applikasjoner
- Kontorer, offentlige bygninger

Produktfordeler

- Briljant ECO-aksentbelysning
- Direkte erstatning for standard rørformede halogenlamper
- Betydelig lavere CO₂utslipp
- Lavere varmeavgivning (sammenlignet med standard referanseproduktet)
- Transformator ikke nødvendig
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- Dimbar
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 100



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	400.00 W
Nominell spenning	230 V
Konstruksjonseffekt (watt)	400.00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	500 W
Effektfaktor λ	1.00

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	9000 lm
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm White
Angitt lysytelse	9000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.80

Light technical data

Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight



Diameter	12.0 mm
Total lengde	114.2 mm
Lengde	119.6 mm
Ytterkolbe	T12

Lifespan

Nominell levetid på lampen	2000 h
----------------------------	--------

Produkt datablad

Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data

Sokkel (standard betegnelse)	R7s
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Fotnote bare for produktet	Sikring med angitte verdiene anbefales iht. til IEC60357, EN60357/Spesielle godkjente armatur kreves hvis brukt utendørs eller på fuktige steder

Capabilities

Sikring, kvikk	2.0 A
Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Certificates & standards


Energy efficiency class	C
Energy consumption	400 kWh/1000h

Country specific categorizations

ILCOS	HDG-400-230-R7s-114,2
Ordreferanse	64702 ECO 400W

Lysfordeling

Produkt datablad



Spectral power distribution

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4008321207722	HALOLINE ECO 400 W 230 V R7S	NO: VS 20	113 mm x 78 mm x 149 mm	1.31 dm ³	328.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.