



储气罐
CRVZS-20
 产品代号: 534845

FESTO



技术参数

特性	值
容量	20 l
装配位置	冷凝水向下排放
符合标准	AD 2000 参考页
工作压力	-0.95 ... 16 bar
认证签发部门	CRN0H15669.5C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-] 氮
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 打印设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
食品安全	参见补充材料信息
介质温度	-10 ... 100 °C
环境温度	-10 ... 100 °C
授权	CRN TÜV
最大紧固扭矩,连接螺纹	130 Nm
最大紧固扭矩,冷凝水排放	27 Nm
产品重量	10,208 g
安装类型	带通孔
冷凝水排放接口	G3/8
气动连接	G1
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 储气罐	高合金钢, 耐腐蚀