




Il collegamento universale a 90°: il connettore D30 in alluminio pressofuso garantisce la massima tenuta nel tempo, senza deformazioni. Crea un collegamento ad accoppiamento geometrico con la sagoma di un tubolare profilato D30 o di un profilato 6 D30.

Nei nodi è possibile montare fino a quattro connettori su un unico tubolare profilato. Non sono necessari connettori speciali! Il connettore D30 si compone di due semigusci che abbracciano i tubolari e i tubolari profilati D30 con tecnica di tensionamento esterna per una tenuta sicura. Il connettore D30 è fornito premontato per risparmiare tempo durante il montaggio. Il collegamento garantisce una tenuta sicura immediatamente dopo il serraggio, così per realizzare un'intelaiatura è sufficiente una sola persona.



Materiale incluso

preassemblato
2 Semiconnettori GD-Al, naturale
Vite a testa cilindrica M6x29,4, acciaio, zincato
Dado esagonale DIN 934 M6-18I, acciaio, zincato

Nota tecnica

[0.0.623.56](#) Per ulteriori informazioni, cliccate qui!

Proprietà	
Codice articolo	0.0.623.56
Unità di consegna	1 pezzo
Stato alla consegna	preassemblato
Peso	105,0 g
Momento torcente	10 Nm

Accessori	
0.0.624.11	Calotta di copertura D30 R, grigio simile a RAL 7042
0.0.630.39	Sicurezza antirotazione 6 D30, grigio simile a RAL 7042
0.0.630.40	Sicurezza antirotazione 6 D30-45°, grigio simile a RAL 7042
0.0.642.62	Adattatore D30/D28-25, grigio simile a RAL 7042
0.0.630.51	Adattatore 8 D30
0.0.630.61	Adattatore per tubolari D30
0.0.653.24	Adattatore 8 80 D30
0.0.725.24	Profilato 8 40x40 1N D30 leggero, naturale
0.0.026.29	Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 5