


快插式插头 NPQH-D-S14-E-P10

产品代号: 578322

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	12 mm
装配位置	任意
包装数量	10
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 20 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水, 按照生产商的声明, 参见 www.festo.com
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	0 ... 150 °C
产品重量	19.1 g
气动连接, 气口 1	快插式轴套 QS-14
气动连接, 气口 2	快插式轴套 QS-14
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	镀镍黄铜
材料信息, 释放环	镀镍黄铜