



Presentazione

Range	LexCom Home
Nome prodotto	LexCom Home Premium
Product type	Cavo di collegamento TV/R

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	RJ45
Connettore TV	Femmina IEC 9,52 mm
Larghezza banda	1...862 MHz
Tipo di cavi	Cavo RG-6/U a schermatura a bicoppia
Maximum insertion loss	1,5 dB a 860 MHz
Minimum return loss	20 dB 15...200 kHz
Impedenza d'ingresso	100 Ohm per estremità RJ45
Impedenza in uscita	75 Ohm per estremità IEC
Attenuazione schermo	90 dB
Materiale	PVC (polivinilcloruro)
Materiale isolamento fili	PE
Velocità del segnale	0.83
Capacità di carico	53,2 pF/ 2 m
Colore	Nero (RAL 9005)
Diametro esterno cavo	1,02 mm
Lunghezza cavo	2 m

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio