


产品特性

VZ7C

Vario 附加模块, 辅助触点模块, 1NC + 1 NO (N/O后通, N/C先断)



主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	VZ
产品类型	辅助触点模块
触点类型	1 NC + 1 NO
接触器运行	先断 1NC 后通 1 NO
产品适用范围	V01C...V6C
安装位置	左 右

补充信息

高度	65 mm
宽度	20 mm
深度	48.5 mm
净重	50 g

环境

产品认证	UKCA[RETURN]CCC
防护措施	TC
IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
运行温度	-20...50 °C
耐火及耐异常高温能力	960 °C 符合 IEC 60695-2-1

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.624 cm
Package 1 Width	5.512 cm
Package 1 Length	8.961 cm
Package 1 Weight	40.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.51 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75.0 cm
Package 3 Width	60.0 cm
Package 3 Length	80.0 cm
Package 3 Weight	58.272 kg

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	 REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	 中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	 是
环境披露	 产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
无 PVC	是
含卤素性能	无卤素产品

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------





