

特点

- 地板安装
- 多级温度控制，具有多达 3 个加热级
- 集成室内恒温器
- 过热保护
- 风扇模式，带热保护
- 无冷凝加热，无氧消耗
- 便携且易于使用
- 节温器控制类型
- 插头为 C 型 - 欧式插头
- 电源设置为 2
- 气流为 $386\text{m}^3 \mu \text{V} / \text{h}$
- 防水

3kW 风扇加热器，地板安装，C 型 - 欧式插头

RS 库存号： 174-6570



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 风扇加热器是便携式，小巧且实用的热源。它具有高质量不锈钢加热元件和可调恒温器控制。此外，此风扇还提供过热保护和延时。绝缘手柄可确保更安全的携带。它支持内置耐高温硅树脂电线。加热器在电源电压为 220V-240V 时工作，最大输出功率为 3kW。它的加热面积为 30m² μ m。

一般规格

热类型	风扇
气流	386m ³ /h
控制类型	恒温器
电源设置	2
加热区域	30m ²
应用	汽车车间、施工区、装配操作、食品和饮料、仓库和车间、温室

电气规格

输入额定功率	220-240v ~50hz
最大输出功率	3kW
额定电压	230V 交流
插头类型	c 型 - 欧式插头

机械规格

安装	地板安装
----	------

保护类别

ip 等级

IPX4

认证

合规性 / 认证

IPX4 等级, ANSI/ESD S20.20 : 2014 , BS EN 61340-5-1 : 2007



