

## Ficha de datos

# Remachadora con encastres roscados RS Pro

Código RS: 487-151

- Esta herramienta para fijación de tuercas permite a los usuarios fijar fácilmente y sin esfuerzo tuercas remachables
- Los mangos antideslizantes son ergonómicos y ofrecen un agarre firme al usar la herramienta
- Fabricación en acero y aluminio
- Mandriles fáciles de cambiar



### Contenido:

- 1 remachadora de encastres roscados con mango de inyección de PVC de color rojo (compatible con encastres roscados de acero M3~M6 y encastres roscados de acero inoxidable M3~M6 o tuercas de sujeción)
- 4 puntas y mandriles roscados con rosca de sujeción M8 (longitud total: 23,0 mm)
- Tamaño: M3, M4, M5, M6

### Material:

- Cuerpo: aleación de aluminio
- Mango: acero forjado en caliente
- Caja: acero de aleación con tratamiento térmico
- Mandriles: acero de aleación con tratamiento térmico

### Dureza:

- Tratamiento térmico
- 54~58 (mecanismo de mordaza)
- 65~80 (punta)

### Acabado:

- Pasador de apoyo cromado, pieza roscada y mecanismo de tracción con acabado negro químico, bastidor con recubrimiento de polvo negro mate y palanca y empuñaduras de inyección de PVC de color rojo