



Presentazione

Gamma prodotto	Odace
Tipo prodotto	Rocker centre plate
Applicazione	Switch
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica
Quantità per confezione	Set da 5

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Numero di interruttori	2
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Finitura superficie	Lucido
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: piastra copertura
Diametro	51 mm
Profondità	8,5 mm
Peso netto	0,003 kg
Canale mirato	Professionale
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Norme di riferimento	2006/95/EEC EN 60669-1
Certificazioni prodotto	LCIE: NF 619318A N NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio